

Produktinformation: 43002

Flüssigwaschmittelkomponente

- Waschmittelkomponente für Dosieranlagen
- hochkonzentriert und sehr ergiebig
- ideal für das RHEOSOL-Flüssigwaschmittelsystem mit 3 und 6 Komponenten
- effektiver Waschkraftverstärker
- unterstützt die Desinfektionswirkung von RHEOSOL-W4



## RHEOSOL-W2

Waschkraftverstärkerkomponente im Flüssigwaschmittelsystem

### Produktbeschreibung

Der RHEOSOL-W2 Waschkraftverstärker unterstützt die Wirkung von RHEOSOL-W1. Dadurch wird eine ausgezeichnete Schmutzlösekraft erreicht. Der Waschkraftverstärker hellt die Fasern auf und sorgt dafür, dass die Tenside ihre volle Wirkung entfalten können.

### Anwendungsbereiche

Zum Einsatz in der Waschmaschine. Insbesondere für Wäsche in Großwäschereien, Altenheimen und Krankenhäusern.

### Anwendungshinweise

Als Teil des RHEOSOL- Waschsystems nur in Verbindung mit der dazugehörigen Dosieranlage zu verwenden. Einsetzbar für alle Wäschearten und in allen Wasserhärten. Für Buntwäsche ist auf eine geringe Dosierung zu achten. Darf nicht mit Säuren zusammengebracht werden.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Vorwäsche	ca. 8g / kg Trockenwäsche	-
Hauptwäsche	ca. 4g / kg Trockenwäsche	-

### Zusammensetzung

<5% Phosphonate. Weitere Inhaltsstoffe: Kaliumhydroxid, Silikate.

### Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Konzentrat) 13
- pH-Wert (Anwendung) 10-12

## Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.

## Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
43002120	RHEOSOL-W2 Kanister 20 kg	Kanister

## Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017003	Kanisterhahn Gewinde 61 für 20/30 Liter Kanister	Stück
48020003	Kanisterpumpe Gewinde 61 mm für 20/30 Liter Kanister	Stück
48038006	Kanisterschlüssel für Verschluss mit Gewinde 61	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.de](mailto:info@rheosol.de).